

Garant GRIDLINE

**Armadio bordo macchina con ante battenti senza sponda di contenimento,
26×20G, Altezza: 800mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	932101 800
GTIN	4062406277055
Classe articolo	9GK

Descrizione**Esecuzione:**

Armadio bordo macchina 30×28G. Con ante battenti, chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro.

Il meccanismo antiribaltamento impedisce l'apertura contemporanea di più cassette.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035; ante antracite RAL 7016, **termoverniciate**. Copertura in lamiera di acciaio con sponda nera (h = 20 mm).

Nota:

Cassetti adatti 26×20G.

Descrizione tecnica

Profondità	700 mm
Larghezza	750 mm
Peso	42 kg
Altezza utile	650 mm
Altezza	800 mm

Spessore del materiale	1,2 mm
Guida cassetto	Dispositivo di blocco automatico
Angolo di apertura sportello	250 grado
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	26x20G
Tipo di prodotto	Armadio bordo macchina

Accessori

Maniglia per GridLine Modello HU12	914226 HU12
------------------------------------	-------------