



## Supporto per copertura e montaggio, Lunghezza max.: 300cm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	861780 300
GTIN	4008158041261
Classe articolo	83K

### Descrizione

#### Esecuzione:

Struttura estremamente robusta grazie ai tubi di acciaio molto resistenti e alle superfici di contatto in PVC antiscivolo. Utilizzo con una mano mediante impugnatura in plastica bicomponente con meccanismo a pompa. Tasto per lo spostamento rapido per agevolare l'uscita e il rientro dell'asta telescopica. Forza di tenuta regolabile tramite rotazione del supporto sull'impugnatura. Portata **massima di 160 kg (Dim. 250) o 110 kg (Dim. 300) con asta telescopica completamente inserita**. Utilizzabile anche in obliquo grazie alle superfici di contatto **orientabili in continuo** da **-45° a 45°**.

Portata max. fino a 40 kg in caso di utilizzo in obliquo.

#### Uso:

Per il fissaggio di cartongesso, assi di legno, pannelli, listelli di tetti, listelli di metallo, pellicole e corpi lampada fino a un'altezza di 3 m. Possibilità di impiego anche in obliquo grazie alle superfici di contatto in PVC orientabili e antiscivolo.

### Descrizione tecnica

Materiale impugnatura	Plastica bicomponente
Particolarità	orientabile

Particolarità	antiscivolo
Portata massima	110 kg
Materiale	Acciaio
Angolo di oscillazione	-45 - 45 grado
Lunghezza complessiva	170 - 300 cm
Adatta per	Listelli di metallo
Adatta per	Assi di legno
Adatta per	Pellicole
Adatta per	Listelli di tetti
Adatta per	Cartongesso
Adatta per	Corpi lampada
Adatta per	Pannelli
Piastra di supporto	9×7 cm
Peso	3,5 kg
Tipo di prodotto	Supporto per copertura e montaggio