

**Garant****Testa a innesto, tipo a chiave poligonale chiusa, Modello-Apertura: 1-8mm**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	657892 1-8
GTIN	4062406277956
Classe articolo	61E

## Descrizione

**Esecuzione:**

Forgiate; tutti gli utensili con attacco rettangolare con spina elastica di fissaggio. In questo modo si garantisce la presa sicura e stabile delle teste a innesto per chiavi dinamometriche.

**Materiale:**

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

**Dati d'impiego:****Legenda per disegno e formula:**

$l_1$  = lunghezza della leva senza testa a innesto

$l_2$  = interasse regolato sulla chiave dinamometrica

$l_3$  = lunghezza della leva compreso l'interasse tarato in fabbrica

$l_4$  = interasse della testa a innesto

L = lunghezza complessiva dell'utensile

$T_1$  = coppia da impostare

$T_2$  = coppia prescritta

**Per:**

Chiavi dinamometriche con attacchi quadri.

**Nota:**

Rispettare l'interasse delle teste a innesto e allinearle con quelle dello strumento di regolazione (vedi certificato di collaudo/istruzioni per l'uso della chiave dinamometrica utilizzata). In caso di scostamento, correggere l'interasse!

## Descrizione tecnica

Apertura	8 mm
Interasse S	17,5 mm
Larghezza b	13,1 mm
Attacco	9×12 mm
Altezza h	8 mm
Materiale sostituibile	Testa a innesto
Utensile con funzione cricchetto	no
Tipo di prodotto	Testa a innesto, tipo a chiave poligonale chiusa