



**Nastro adesivo VHB™, trasparente, larghezza × lunghezza (mm×m): 12X33**



**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	083787 12X33
GTIN	4001895594083
Classe articolo	08M

**Descrizione**

**Esecuzione:**

**3M™ 4910** è un nastro trasparente e incolore, ed è quindi ideale per il montaggio di insegne traslucide retroilluminate, per vetri impregnati con resina sintetica, metalli, vetro e materiali con elevata energia superficiale (HSE), materiali decorativi e listelli, targhette e loghi, per l'incollaggio di pannelli e il fissaggio di elementi di rinforzo.

**Nastro biadesivo** ad alte prestazioni in pura colla acrilica (VHB) per incollaggi resistenti a lungo. Presa forte e istantanea; elevata resistenza alle alte temperature, alle intemperie, ai raggi UV e ai solventi. Funzione ermetizzante straordinaria, antivibrazioni.

**Nota:**

La durata minima indicata dei prodotti 3M™ è subordinata al rispetto delle norme di conservazione previste.

Altri nastri 3M™ VHB™ con diversi spessori e lunghezze disponibili su richiesta.

Massa adesiva: Acrilato

Lunghezza: 33 m

Larghezza: 12 mm

Spessore: 1 mm

**Descrizione tecnica**

Colore	trasparente
Forza adesiva su acciaio	4,8 N/mm
Temperatura di immagazzinamento	20 °C

## Scheda tecnica

Materiale copertura	Pellicola in PE siliconata
Elasticità	300 %
Larghezza	12 mm
Durata minima	12 mese
Denominazione originale prodotto	4910
Massa adesiva	Acrilato
Spessore	1 mm
Lunghezza	33 m
Tipo di nastro adesivo	su due lati
Umidità dell'aria magazzino	50 %
Attributo del nome del prodotto	trasparente
Tipo di prodotto	Nastro adesivo