



Nastro adesivo VHB™, trasparente, larghezza × lunghezza (mm×m): 25X33



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	083787 25X33
GTIN	4001895594120
Classe articolo	08M

Descrizione

Esecuzione:

3M™ 4910 è un nastro trasparente e incolore, ed è quindi ideale per il montaggio di insegne traslucide retroilluminate, per vetri impregnati con resina sintetica, metalli, vetro e materiali con elevata energia superficiale (HSE), materiali decorativi e listelli, targhette e loghi, per l'incollaggio di pannelli e il fissaggio di elementi di rinforzo.

Nastro biadesivo ad alte prestazioni in pura colla acrilica (VHB) per incollaggi resistenti a lungo. Presa forte e istantanea; elevata resistenza alle alte temperature, alle intemperie, ai raggi UV e ai solventi. Funzione ermetizzante straordinaria, antivibrazioni.

Nota:

La durata minima indicata dei prodotti 3M™ è subordinata al rispetto delle norme di conservazione previste.

Altri nastri 3M™ VHB™ con diversi spessori e lunghezze disponibili su richiesta.

Massa adesiva: Acrilato

Lunghezza: 33 m

Larghezza: 25 mm

Spessore: 1 mm

Descrizione tecnica

Elasticità	300 %
Materiale copertura	Pellicola in PE siliconata
Spessore	1 mm

Scheda tecnica

Denominazione originale prodotto	4910
Tipo di nastro adesivo	su due lati
Forza adesiva su acciaio	4,8 N/mm
Umidità dell'aria magazzino	50 %
Larghezza	25 mm
Massa adesiva	Acrilato
Colore	trasparente
Durata minima	12 mese
Temperatura di immagazzinamento	20 °C
Lunghezza	33 m
Attributo del nome del prodotto	trasparente
Tipo di prodotto	Nastro adesivo