

3M**Nastro adesivo VHB™, nero, larghezza × lunghezza (mm×m): 12X33**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	083782 12X33
GTIN	4001895872778
Classe articolo	08M

Descrizione

Esecuzione:

Nastro biadesivo ad alte prestazioni in pura colla acrilica (VHB) per incollaggi resistenti a lungo. Presa forte e istantanea; elevata resistenza alle alte temperature, alle intemperie, ai raggi UV e ai solventi. Funzione ermetizzante straordinaria, antivibrazioni.

Il nastro **3M™ 5952** garantisce un fissaggio affidabile in tutte le applicazioni. Adattandosi perfettamente alle superfici da incollare, consente inoltre un miglior contatto sia con le superfici sottili che con quelle strutturate.

Nota:

La durata minima indicata dei prodotti 3M™ è subordinata al rispetto delle norme di conservazione previste.

Altri nastri 3M™ VHB™ con diversi spessori e lunghezze disponibili su richiesta.

Massa adesiva: Acrilato

Lunghezza: 33 m

Larghezza: 12 mm

Spessore: 1,6 mm

Descrizione tecnica

Massa adesiva	Acrilato
Materiale copertura	Carta
Tipo di nastro adesivo	su due lati
Durata minima	12 mese
Colore	grigio
Resistente ad alte temperature fino a	120 - 150 °C
Umidità dell'aria magazzino	50 %
Larghezza	12 mm
Applicazione	Attaccare
Applicazione	Sigillare
Applicazione	Montaggio
Applicazione	Mascherare
Temperatura di immagazzinamento	20 °C
Forza adesiva su acciaio	5,5 N/mm
Lunghezza	33 m
Particolarità	flessibile
Particolarità	resistente all'umidità
Particolarità	ammortizzante
Spessore	1,6 mm
Elasticità	300 %
Denominazione originale prodotto	5962F
Attributo del nome del prodotto	nero
Tipo di prodotto	Nastro adesivo