

3M**Nastro adesivo VHB™, bianco, larghezza × lunghezza (mm×m): 12X33**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	083781 12X33
GTIN	4054596766396
Classe articolo	08M

Descrizione

Esecuzione:

Nastro biadesivo ad alte prestazioni in pura colla acrilica (VHB) per incollaggi resistenti a lungo. Presa forte e istantanea; elevata resistenza alle alte temperature, alle intemperie, ai raggi UV e ai solventi. Funzione ermetizzante straordinaria, antivibrazioni.

Il nastro **3M™ LSE-110WF** è specificamente progettato per il fissaggio di materie plastiche a bassa energia superficiale e materiali compositi in ambienti interni ed esterni.

Nota:

La durata minima indicata dei prodotti 3M™ è subordinata al rispetto delle norme di conservazione previste.

Altri nastri 3M™ VHB™ con diversi spessori e lunghezze disponibili su richiesta.

Massa adesiva: Acrilato

Lunghezza: 33 m

Larghezza: 12 mm

Spessore: 1,1 mm

Descrizione tecnica

Colore	bianco
--------	--------

Resistente ad alte temperature fino a	90 °C
Denominazione originale prodotto	LSE-110WF
Spessore	1,1 mm
Forza adesiva su acciaio	4,4 N/mm
Massa adesiva	Acrilato
Durata minima	18 mese
Lunghezza	33 m
Tipo di nastro adesivo	su due lati
Materiale copertura	Pellicola in PE siliconata
Temperatura di immagazzinamento	16 °C
Larghezza	12 mm
Umidità dell'aria magazzino	40 %
Attributo del nome del prodotto	bianco
Tipo di prodotto	Nastro adesivo