

SONO  SWISS®**Apparecchio per la pulizia a ultrasuoni DURA-T, Capacità: 30l****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	082924 30
GTIN	2050002040380
Classe articolo	04E

Descrizione**Esecuzione:**

Vaschette in acciaio legato trafilato o saldato. Regolazione della temperatura da 30 °C a 80 °C a incrementi di 5 °C.

Apparecchio da tavolo: DURA T – vasche saldate DUPLEX in acciaio legato per attività lavorative suddivise su più turni.

Uso:

Per rimuovere oli, grassi, abrasivi e lucidanti, residui di colore, fondenti, strati di ossido, cokefazioni, scorie su quasi tutte le superfici anche in punti difficilmente accessibili, garantendo la massima protezione dell'oggetto da pulire. Utilizzare detergenti speciali a seconda del tipo di sporco e di sostanza attiva (a partire dal n. art. 082930). La parte da pulire deve essere completamente immersa nel liquido pulente.

Fornitura:

Apparecchio per la pulizia a ultrasuoni con coperchio, senza cestello (n. art. 082926).

Nota:

Ulteriori misure ed esecuzioni su richiesta.

Per il cestello vedi nello shop online al n. art. 082926.

Descrizione tecnica

Altezza vaschetta di pulizia	200 mm
Possibilità di ampliamento separatore d'olio	no

Altezza degli strumenti	320 mm
Larghezza degli strumenti	355 mm
Possibilità di ampliamento modulo di lavaggio	no
Lunghezza vaschetta di pulizia.	570 mm
Possibilità di ampliamento modulo di essiccazione	no
Lunghezza degli strumenti	570 mm
Capacità di riscaldamento	1200 W
Possibilità di ampliamento filtrazione pompa	no
Larghezza vaschetta di pulizia	330 mm
Capacità della vaschetta di pulizia	30 l
Potenza massima degli ultrasuoni	1200 W
Peso	11,2 kg
Potenza assorbita	1500 W
Tensione nominale	230 V
Alimentazione	Alimentazione di rete
Larghezza cestello	238 mm
Lunghezza cestello	443 mm
Capacità nominale	20,6 l
Tipo di prodotto	Apparecchio per la pulizia a ultrasuoni

Accessori

Potente detergente a ultrasuoniT2 Capacità l/kg 2,5	082932 2,5
Potente detergente a ultrasuoniT1 Capacità l/kg 2,5	082930 2,5
Protezione contro la corrosione Capacità l/kg 1	082931 1
Potente detergente a ultrasuoniT5 Capacità l/kg 10	082935 10
Protezione contro la corrosione Capacità l/kg AK	082931 AK
Potente detergente a ultrasuoniT2 Capacità l/kg 10	082932 10
	082926 30

Cestello INOX Dim. adatte per n. art. 082922 / 082923 /
082924 30

Potente detergente a ultrasuoniT4 Capacità l/kg 2,5	082934 2,5
Potente detergente a ultrasuoniT1 Capacità l/kg 10	082930 10
Potente detergente a ultrasuoniT4 Capacità l/kg 10	082934 10