

SONO  SWISS®**Apparecchio per la pulizia a ultrasuoni DURA-T, Capacità: 18l****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	082924 18
GTIN	2050002040373
Classe articolo	04E

Descrizione**Esecuzione:**

Vaschette in acciaio legato trafilato o saldato. Regolazione della temperatura da 30 °C a 80 °C a incrementi di 5 °C.

Apparecchio da tavolo: DURA T – vasche saldate DUPLEX in acciaio legato per attività lavorative suddivise su più turni.

Uso:

Per rimuovere oli, grassi, abrasivi e lucidanti, residui di colore, fondenti, strati di ossido, cokefazioni, scorie su quasi tutte le superfici anche in punti difficilmente accessibili, garantendo la massima protezione dell'oggetto da pulire. Utilizzare detergenti speciali a seconda del tipo di sporco e di sostanza attiva (a partire dal n. art. 082930). La parte da pulire deve essere completamente immersa nel liquido pulente.

Fornitura:

Apparecchio per la pulizia a ultrasuoni con coperchio, senza cestello (n. art. 082926).

Nota:

Ulteriori misure ed esecuzioni su richiesta.

Per il cestello vedi nello shop online al n. art. 082926.

Descrizione tecnica

Capacità di riscaldamento	800 W
Potenza massima degli ultrasuoni	800 W

Possibilità di ampliamento modulo di essiccazione	no
Possibilità di ampliamento filtrazione pompa	no
Lunghezza degli strumenti	386 mm
Possibilità di ampliamento separatore d'olio	no
Capacità della vaschetta di pulizia	18 l
Larghezza vaschetta di pulizia	300 mm
Larghezza degli strumenti	355 mm
Peso	8,7 kg
Possibilità di ampliamento modulo di lavaggio	no
Altezza degli strumenti	320 mm
Altezza vaschetta di pulizia	200 mm
Lunghezza vaschetta di pulizia.	330 mm
Tensione nominale	230 V
Lunghezza cestello	267 mm
Alimentazione	Alimentazione di rete
Larghezza cestello	241 mm
Potenza assorbita	1000 W
Capacità nominale	12,9 l
Tipo di prodotto	Apparecchio per la pulizia a ultrasuoni

Accessori

Potente detergente a ultrasuoniT2 Capacità l/kg 2,5	082932 2,5
Potente detergente a ultrasuoniT4 Capacità l/kg 2,5	082934 2,5
Potente detergente a ultrasuoniT5 Capacità l/kg 10	082935 10
Potente detergente a ultrasuoniT1 Capacità l/kg 2,5	082930 2,5
Potente detergente a ultrasuoniT2 Capacità l/kg 10	082932 10
Protezione contro la corrosione Capacità l/kg AK	082931 AK
Potente detergente a ultrasuoniT1 Capacità l/kg 10	082930 10

Protezione contro la corrosione Capacità l/kg 1	082931 1
Potente detergente a ultrasuoniT4 Capacità l/kg 10	082934 10