


Garant GRIDLINE

**Cassetto per armadi con ante scorrevoli, larghezza 40G, 36×14G, Altezza frontalini cassette: 300mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	940652 300
GTIN	4062406281717
Classe articolo	9GI

**Descrizione****Esecuzione:**

Cassetti per il montaggio in armadi con ante scorrevoli e con saracinesche GridLine. Maniglioni in alluminio con cartellini sostituibili e riscrivibili per la facile individuazione del materiale.

**Per:**

Armadi n. art. 940089, n. art. 940109, n. art. 940165 – 940237, n. art. 940885 – 940907.

**Verniciatura:**

Corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassetti antracite RAL 7016, **termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

**Nota:**

Nessuna suddivisione con divisori fessurati, poiché il fondo dei cassetti è chiuso.

**Descrizione tecnica**

Peso	21 kg
Profondità utile in G	14
Altezza utile	275 mm
Larghezza utile in G	36
Larghezza utile	900 mm
Profondità utile	350 mm
Spessore del materiale	0,9 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili	75 kg
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale)	100 %

Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Cassetti Larghezza utile × Profondità utile in G	36×14G
Tipo di prodotto	Cassetto

---

## Accessori

Sistema di rientro ammortizzato per cassette Comfort Close Portata cassetto 75 kg	950180 75
--------------------------------------------------------------------------------------	-----------