



## Paio di guanti Arc Flash, Misure guanti da lavoro: 10



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	094905 10
GTIN	4062406281786
Classe articolo	02H

### Descrizione

#### Esecuzione:

**Arc Flash.** Guanto di protezione contro gli archi voltaici di disturbo con protezione antitaglio (livello C). Valori ATPV per il palmo della mano: 42,3 cal/cm<sup>2</sup>; valori ATPV per il dorso della mano: 16,8 cal/cm<sup>2</sup>.

#### Uso:

Per eseguire lavori su impianti elettrici.

#### Norma:

EN 388; EN 407  
Level 2 nach ASTM F2675.

#### Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

### Descrizione tecnica

Caratteristiche guanti	Resistenza alle fiamme livello 4
Utilizzo	riutilizzabile
Campo di applicazione	Universale

Tecnologia di lavorazione a maglia	13G
Norma	EN 407
EN 388	2341C
EN 407	41324X
Calore radiante fino a	41324X
Materiale supporto	Fibra aramidica
Rivestimento	Neoprene / nitrile
Variante del rivestimento	Palmo
Categoria di protezione antitaglio	C
ATPV	16,8 cal/cm <sup>2</sup>
ATPV	42,3 cal/cm <sup>2</sup>
Colore	giallo / nero
Tipo di prodotto	Guanti per elettricisti