



Chiavi a forchetta / a cricchetto reversibili piegate di 15°, Apertura: 11 mm



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 614905 11 |
| GTIN | 3662424064999 |
| Classe articolo | 63V |

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate. Anello e forcella con effetto cricchetto. Il meccanismo a cricchetto supplementare situato sulla bocca consente un serraggio rapido senza necessità di riapplicare la chiave. Lato anello con molla integrata per impedire lo scivolamento sull'attrezzo di fissaggio – reversibile per serraggio orario e antiorario. Anello di registro estremamente stretto: 5°.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Descrizione tecnica

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| Apertura bocca b | 23,7 mm |
| Apertura | 11 mm |
| Altezza bocca h ₁ | 5,2 mm |
| Ø Anello D | 22 mm |
| Altezza anello h ₂ | 7,7 mm |
| Lunghezza chiave L | 165 mm |
| Dimensione apertura | metrica |
| Angolo di registro | 5 grado |
| Processo di produzione | forgiato |
| Materiale | Acciaio al cromo-vanadio |
| Superficie | cromata |
| Con testina orientabile | no |

| | |
|------------------------|--------|
| Cricchetto reversibile | sì |
| Tipo di prodotto | Chiave |