

**Chiavi a forchetta / a cricchetto reversibili piegate di 15°, Apertura: 10mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	614905 10
GTIN	3662424064982
Classe articolo	63V

Descrizione**Esecuzione:**

Forgiate. Anello e forcella con effetto cricchetto. Il meccanismo a cricchetto supplementare situato sulla bocca consente un serraggio rapido senza necessità di riapplicare la chiave. Lato anello con molla integrata per impedire lo scivolamento sull'attrezzo di fissaggio – reversibile per serraggio orario e antiorario. Anello di registro estremamente stretto: 5°.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Descrizione tecnica

Ø Anello D	20,2 mm
Apertura bocca b	22,7 mm
Altezza anello h ₂	7,3 mm
Dimensione apertura	metrica
Lunghezza chiave L	158 mm
Altezza bocca h ₁	5,1 mm
Apertura	10 mm
Angolo di registro	5 grado
Processo di produzione	forgiato
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Superficie	cromata
Con testina orientabile	no

Cricchetto reversibile	sì
Tipo di prodotto	Chiave