

**Chiavi a forchetta / a cricchetto reversibili piegate di 15°, Apertura: 14mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	614905 14
GTIN	3662424065026
Classe articolo	63V

**Descrizione****Esecuzione:**

Forgiate. Anello e forcella con effetto cricchetto. Il meccanismo a cricchetto supplementare situato sulla bocca consente un serraggio rapido senza necessità di riapplicare la chiave. Lato anello con molla integrata per impedire lo scivolamento sull'attrezzo di fissaggio – reversibile per serraggio orario e antiorario. Anello di registro estremamente stretto: 5°.

**Materiale:**

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

**Descrizione tecnica**

Apertura	14 mm
Apertura bocca b	30,8 mm
Ø Anello D	27 mm
Altezza bocca h <sub>1</sub>	5,9 mm
Altezza anello h <sub>2</sub>	9 mm
Dimensione apertura	metrica
Lunghezza chiave L	190 mm
Angolo di registro	5 grado
Processo di produzione	forgiato
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Superficie	cromata
Con testina orientabile	no

Cricchetto reversibile	sì
Tipo di prodotto	Chiave