

**Chiavi a forchetta / a cricchetto reversibili piegate di 15°, Apertura: 12mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	614905 12
GTIN	3662424065002
Classe articolo	63V

Descrizione**Esecuzione:**

Forgiate. Anello e forcella con effetto cricchetto. Il meccanismo a cricchetto supplementare situato sulla bocca consente un serraggio rapido senza necessità di riapplicare la chiave. Lato anello con molla integrata per impedire lo scivolamento sull'attrezzo di fissaggio – reversibile per serraggio orario e antiorario. Anello di registro estremamente stretto: 5°.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Descrizione tecnica

Apertura bocca b	26,8 mm
Apertura	12 mm
Lunghezza chiave L	171 mm
Altezza bocca h ₁	5,4 mm
Altezza anello h ₂	8,2 mm
Ø Anello D	23,2 mm
Dimensione apertura	metrica
Angolo di registro	5 grado
Processo di produzione	forgiato
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Superficie	cromata
Con testina orientabile	no

Cricchetto reversibile

sì

Tipo di prodotto

Chiave