

**Palo di arresto (2 pz.) con cinghia inclusa nero, Modello: R/W****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	994310 R/W
GTIN	4251021110742
Classe articolo	99T

**Descrizione****Esecuzione:**

Palo di arresto per interni. Ideale per l'impiego su superfici di grandi dimensioni grazie alla cinghia lunga 10 m, che permette di coprire diverse distanze garantendo la massima versatilità di utilizzo. Base tonda in ghisa, copertura base tonda in plastica nera, palo tubolare in metallo.

**Uso:**

Per gli ambienti interni.

**Fornitura:**

Set con 2 pezzi, inclusa la cinghia.

**Verniciatura:**

Base tonda nera, palo nero **termovernicato**.

**Nota:**

Stampa digitale personalizzata disponibile su richiesta.

**Descrizione tecnica**

Colore nastro	rosso / bianco
Larghezza cinghia	50 mm
Lunghezza cintura	10000 mm

Peso	11 kg
Ø Base tonda	350 mm
Altezza base tonda	20 mm
Altezza	1000 mm
Denominazione originale prodotto	Palo di arresto con cinghia RS-GUIDESYSTEMS
Tipo di prodotto	Palo di arresto

---

## Accessori

Clip da parete in plasticanero Modello 1	994330 1
--	----------