

**Avvolgitubi automatico, Lunghezza utile del tubo flessibile: 15m****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	080066 15
GTIN	4062406284626
Classe articolo	02A

Descrizione**Esecuzione:**

Avvolgitubi automatico con alloggiamento in plastica Tubo flessibile in PU per aria compressa con protezione contro le ammaccature. **Guida del tubo flessibile** integrata. Supporto orientabile per montaggio a parete.

Descrizione tecnica

Raccordo uscita	3/8 pollici
Lunghezza utile del tubo flessibile	15 m
Pressione massima di esercizio	20 bar
Raccordo entrata	3/8 pollici
Ø Interno tubo flessibile	10 mm
Profondità corpo	220 mm
Altezza corpo	400 mm
Larghezza corpo	465 mm
Tipo di prodotto	Avvolgitubo

