

**Salopette InnovatiQ, nero / antracite, Taglia: 50****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	091223 50
GTIN	4053813428253
Classe articolo	06K

Descrizione**Esecuzione:**

L'abbigliamento da lavoro Kübler InnovatiQ si contraddistingue per capi particolarmente **aderenti**, dotati di elementi **a contrasto** che donano un look molto moderno a giacche e pantaloni. Gli **elementi riflettenti inseriti** su spalle, braccia e ginocchia garantiscono inoltre una maggiore sicurezza e una migliore visibilità dell'operatore.

Grazie al design ergonomico e alle **ginocchiere preformate**, i pantaloni offrono una maggiore libertà di movimento. Le tasche sul ginocchio possono essere riempite dal basso.

- **Tasche laterali.**
- **Tasche posteriori con patella e chiusura a strappo.**
- **Tasca multifunzione con tasca portametro, tasca porta smartphone, tasche portapenne e tasca supplementare richiudibile.**
- **Tasca sulla coscia con patella e chiusura a strappo.**
- **Tasche rinforzate in CORDURA®.**
- **Certificazione a norma EN 14404:2004 + A1:2010, modello 2, livello di prestazione 1 unitamente alle ginocchiere n. art. 091848.**

La schiena viene inoltre protetta grazie alla **protezione reni rialzata**. La salopette è munita di bretelle elastiche con chiusure resistenti agli urti e al calore.

Nota:

Disponibile su richiesta in altri colori. La tabella taglie con specchietto di confronto delle misure internazionali si trova nella parte informativa alla fine del catalogo.

Salopette in combinazione di colori blu pervinca / nero al n. art. 091224.

Lavaggio: Adatto al lavaggio industriale

Descrizione tecnica

Serie	InnovatiQ
Genere	da uomo
Taglia DE	50
Composizione del tessuto	65% poliestere
Composizione del tessuto	35% cotone
Grammatura del materiale / spessore del tessuto	295 g/m ²
Abbigliamento standard	Oeko-Tex Standard 100
Lavaggio	Colorati 60 °C
Lavaggio	Adatto al lavaggio industriale
Colore	nero / antracite
Tipo di prodotto	Salopette