



## Salopette InnovatiQ, blu pervinca / nero, Taglia DE: 64



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	091224 64
GTIN	4053813427607
Classe articolo	06K

### Descrizione

#### Esecuzione:

L'abbigliamento da lavoro Kübler InnovatiQ si contraddistingue per capi particolarmente **aderenti**, dotati di elementi **a contrasto** che donano un look molto moderno a giacche e pantaloni. Gli **elementi a riflessione intessuti** su spalle, braccia e ginocchia garantiscono inoltre una maggiore sicurezza e una migliore visibilità dell'utilizzatore.

Grazie al design ergonomico e **alle ginocchiere preformate**, i pantaloni offrono una maggiore libertà di movimento. Le tasche sul ginocchio possono essere riempite dal basso.

- **Tasche laterali.**
- **Tasche posteriori con patella e chiusura a strappo.**
- **Tasca multifunzione con tasca portametro, tasca porta smartphone, tasche portapenne e tasca supplementare richiudibile.**
- **Tasca sulla coscia con patella e chiusura a strappo.**
- **Tasche rinforzate in CORDURA®.**
- **Certificazione a norma EN 14404:2004 + A1:2010, modello 2, livello di prestazione 1 unitamente alle ginocchiere n. art. 091848.**

La schiena viene inoltre protetta grazie alla **protezione reni rialzata**. La salopette è munita di bretelle elastiche con chiusure resistenti agli urti e al calore.

#### Nota:

Disponibile su richiesta in altri colori. La tabella delle taglie con specchietto di confronto delle misure internazionali si trova nella parte informativa alla fine del catalogo.

Lavaggio: Colorati 60 °C

## Descrizione tecnica

Genere	da uomo
Serie	InnovatiQ
Taglia DE	64
Composizione del tessuto	65% poliestere
Composizione del tessuto	35% cotone
Grammatura del materiale / spessore del tessuto	295 g/m <sup>2</sup>
Abbigliamento standard	Oeko-Tex Standard 100
Lavaggio	Colorati 60 °C
Colore	blu pervinca / nero
Tipo di prodotto	Salopette