




## Set di chiavi a bussola con attacco quadro da 1/4 pollice 30 pezzi, Modello: 6



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	630366 6
GTIN	4018754260614
Classe articolo	63A

### Descrizione

#### Esecuzione:

**Raccordi e utensili di manovra** secondo **DIN 3122 / 3123**; **chiavi a bussola** secondo **DIN 3124**.  
Quadri interni / esterni secondo **DIN 3120**.

#### Uso:

Per viti con esagono esterno / dadi con filettatura M2 – M8  
e viti a esagono incassato con filettatura M4 – M8.

Per viti con impronta a croce Phillips con filettatura M2 – M6 e viti con intaglio con filettatura M2,5 – M5.

#### Materiale:

Acciaio al cromo, esecuzione cromata.

#### Fornitura:

chiavi a bussola con bocca esagonale: 12 pz. n. art. 631000 Dim. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

Bussole con esagono esterno: 4 pz. n. art. 631700 Dim. 3; 4; 5; 6

Bit, C 6,3, per viti con impronta a croce Phillips: 3 pz. n. art. 675310 Dim. 1; 2; 3

Bit, C 6,3, per viti con intaglio: 4 pz. n. art. 675250 Dim. 3,5; 4; 5,5; 8

Portalame bit: 1 pz. simile al n. art. 676800 Dim. 4/4

Leva a T con attacco scorrevole: 1 pz. n. art. 633000 Dim. 116

Impugnatura: 1 pz. n. art. 632800 Dim. 150

Prolunghe: 2 pz. n. art. 632400 Dim. 50; 150

Snodo cardanico: 1 pz. n. art. 633500 Dim. 1/4

Cricchetto: 1 pz. n. art. 632000 Dim. 1/4

Riposte in: Astuccio di plastica ABS

## Descrizione tecnica

Lunghezza	322 mm
Larghezza	134 mm
Altezza	57 mm
Tipo di prodotto	Chiave a bussola

## Accessori

Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 7 mm	631000 7
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 10 mm	631000 10
Prolunga, 1/4 pollice Lunghezza complessiva 150 mm	632400 150
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 8 mm	631000 8
Prolunga, 1/4 pollice Lunghezza complessiva 50 mm	632400 50
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 11 mm	631000 11
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 4 mm	631000 4
Bit per viti con intaglio, 1/4 pollice C 6,3 Larghezza dei taglienti 4 mm	675250 4
Impugnatura a T, 1/4 pollice Lunghezza complessiva mm	633000
Impugnatura, 1/4 pollice Lunghezza complessiva mm	632800
Bit per Phillips, 1/4 pollice C 6,3 Dim. dell'impronta a croce / Lunghezza complessiva 1/25 mm	675310 1/25
Bit per viti con intaglio, 1/4 pollice C 6,3 Larghezza dei taglienti 5,5 mm	675250 5,5
Bit per viti con intaglio, 1/4 pollice C 6,3 Larghezza dei taglienti 3 mm	675250 3
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 6 mm	631000 6
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 5,5 mm	631000 5,5
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 5 mm	631000 5
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 4,5 mm	631000 4,5
Raccordo Modello 4/4	676800 4/4

Bussola esagonale, 1/4 pollice esecuzione lunga Esagono 6 mm	631700 6
Bussola esagonale, 1/4 pollice esecuzione lunga Esagono 3 mm	631700 3
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 9 mm	631000 9
Bit per Phillips, 1/4 pollice C 6,3 Dim. dell'impronta a croce / Lunghezza complessiva 2/25 mm	675310 2/25
Bit per viti con intaglio, 1/4 pollice C 6,3 Larghezza dei taglienti 8 mm	675250 8
Cricchetto reversibile, 1/4 pollice Modello 1/4	632000 1/4
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 13 mm	631000 13
Bit per Phillips, 1/4 pollice C 6,3 Dim. dell'impronta a croce / Lunghezza complessiva 3/25 mm	675310 3/25
Snodo cardanico da 1/4 pollice Modello 1/4	633500 1/4
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 12 mm	631000 12
Bussola esagonale, 1/4 pollice esecuzione lunga Esagono 5 mm	631700 5
Bussola esagonale, 1/4 pollice esecuzione lunga Esagono 4 mm	631700 4