

Koken**Cricchetto reversibile 1/4 pollice, a sbloccaggio rapido, Modello: 1/4****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	632050 1/4
GTIN	4991644021826
Classe articolo	63R

Descrizione**Esecuzione:**

La selezione del materiale e i processi di forgiatura speciale garantiscono un funzionamento ottimale e una lunga durata.

Con levetta di conversione per azionamento orario e antiorario.

Norma:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120. DIN 3122-D 6,3**

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Per:

Chiavi a bussola manuali.

Descrizione tecnica

Quadro di manovra femmina	1/4 pollici
Norma	DIN 3120
Norma	DIN 3122
Lunghezza complessiva	115 mm
Numero di denti	20
Angolo di lavoro	18 grado
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Superficie	cromata

Tipo di prodotto	Cricco
USP1	reversibile
USP2	con sbloccaggio rapido, angolo di lavoro di 18°, lunghezza di 115 mm, esecuzione cromata