



Cricchetto telescopico con dentatura fine, 1/2 pollice, estraibile, Modello: 1/2



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	640295 1/2
GTIN	4062406283384
Classe articolo	62A

Descrizione

Esecuzione:

La selezione del materiale e i processi di forgiatura speciale garantiscono un funzionamento ottimale e una lunga durata.

Bloccaggio mediante anello di fissaggio. Con levetta di conversione per azionamento orario e antiorario.

Estraibile per un allungamento da 290 – 430 mm in 6 livelli. **Con testina orientabile bloccabile e a sbloccaggio rapido.** Coppia massima consentita: 600 Nm.

Norma:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 12,5** mit federnder Kugel.

Per :

Chiavi a bussola manuali.

Quadro di manovra maschio: 1/2 pollici

Numero di denti: 72

Descrizione tecnica

Quadro di manovra maschio	1/2 pollici
Lunghezza complessiva	290 - 430 mm
Numero di denti	72
estraibile in continuo	no
Tipo di prodotto	Cricco

