


**Micro-endoscopio flessibile, Ø 2,4 mm, Lunghezza di lavoro (senza obiettivo): 2500mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	492758 2500
GTIN	
Classe articolo	49C

Descrizione**Esecuzione:**

Diametro di piccole dimensioni e struttura flessibile a fibre ottiche per misurare pezzi molto sottili.

Particolarmente adatti agli impieghi industriali difficili grazie alla robustezza dei tubi in acciaio legato e dell'ottica. Il collegamento standard con cavo ottico (ACMI) consente di collegare facilmente le fonti di luce. Focalizzazione tramite anello girevole sull'oculare. Consente una messa a fuoco facile per dettagli vicini o lontani senza dover spostare l'endoscopio. Sistema ottico a lenti cilindriche con correzione dei colori.

Per:

FlexiVision 100 con corpo camera HD n. art. 492866.

Accessori speciali:

Fonti di luce a LED n. art. 492846 e n. art. 462860.

Nota:

La linea di mira può essere impostata su 70° o 90° mediante l'applicazione di tubi ottici e obiettivi intercambiabili. Nell'uso con tubi ottici il diametro operativo aumenta in funzione del tubo ottico. Tubi ottici e obiettivi intercambiabili su richiesta.

Descrizione tecnica

Angolo di apertura dell'immagine	85 grado
----------------------------------	----------

Linea di mira	0 grado
Lunghezza di lavoro (senza obiettivo)	2500 mm
Ø Sonda	2,4 mm
Attributo del nome del prodotto	Ø 2,4 mm
Tipo di prodotto	Endoscopio