

Garant

**Avvolgitubi di sicurezza con alloggiamento in plastica aria compressa,
Lunghezza utile del tubo flessibile: 10m**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	080078 10
GTIN	4062406284671
Classe articolo	01A

Descrizione**Esecuzione:**

- **Avvolgitubi di sicurezza con alloggiamento in plastica chiuso e altamente resistente alla rottura per l'impiego in aree sporche e a rischio di polvere.**
- **Con guida e sistema di rientro controllato.**
- **Sfera di arresto integrata.**
- **Tubo flessibile in PU con elevata resistenza all'abrasione e raccordi pneumatici in acciaio, indicato per elevate velocità di flusso.**
- **Supporto a muro orientabile per installazione a parete e a soffitto.**

Avvolgitubi per aria compressa. Robusto tubo flessibile di **colore segnaletico** arancione. Massima sicurezza di utilizzo garantita.

Fornitura:

Inclusi dispositivo di sicurezza a frizione GARANT in acciaio e nipplo.

Nota:

Per dispositivi di sicurezza a frizione adatti vedi n. art. 080270 – 080272.

Descrizione tecnica

Colore corpo	blu
--------------	-----

Materiale corpo	plastica
Lunghezza utile del tubo flessibile	10 m
Ø Esterno tubo flessibile	12 mm
Materiale tubo flessibile	Poliuretano
Raccordo uscita	1/4 pollici
Dispositivo automatico di avvolgimento SCS	sì
Ø Interno tubo flessibile	8 mm
Colore tubo flessibile	arancione
Pressione massima di esercizio	16 bar
Profondità corpo	190 mm
Larghezza corpo	310 mm
Altezza corpo	406 mm
Adatta per	Aria compressa
Tipo di prodotto	Avvolgitubo

Accessori

Ricambi per avvolgitubi Modello 1	080081 1
Ricambi per avvolgitubi Modello 11	080081 11
Ricambi per avvolgitubi Modello 13	080081 13
Ricambi per avvolgitubi Modello 15	080081 15
Ricambi per avvolgitubi Modello 4	080081 4
Ricambi per avvolgitubi Modello 7	080081 7
Giunto di sicurezza con filettatura esternafilettatura esterna Filettatura di raccordo esterna 1/2 pollici	080270 1/2
Giunto di sicurezza con filettatura esternafilettatura esterna Filettatura di raccordo esterna 1/4 pollici	080270 1/4
Giunto di sicurezza con filettatura esternafilettatura esterna Filettatura di raccordo esterna 3/8 pollici	080270 3/8
	080271 1/2

Giunto di sicurezza con filettatura internafilettatura interna
Filettatura interna di raccordo 1/2 pollici

Giunto di sicurezza con filettatura internafilettatura interna
Filettatura interna di raccordo 1/4 pollici

080271 1/4

Giunto di sicurezza con filettatura internafilettatura interna
Filettatura interna di raccordo 3/8 pollici

080271 3/8

Giunto di sicurezza con raccordo tuboraccordo tubo Ø
Interno (nominale) raccordo tubo 11 mm

080272 11

Giunto di sicurezza con raccordo tuboraccordo tubo Ø
Interno (nominale) raccordo tubo 13 mm

080272 13

Giunto di sicurezza con raccordo tuboraccordo tubo Ø
Interno (nominale) raccordo tubo 8 mm

080272 8