

Garant

Avvolgitubi di sicurezza con alloggiamento in plastica acqua, Lunghezza utile del tubo flessibile: 15m

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	080079 15
GTIN	4062406284695
Classe articolo	01A

Descrizione**Esecuzione:**

- **Avvolgitubi di sicurezza con alloggiamento in plastica chiuso e altamente resistente alla rottura per l'impiego in aree sporche e a rischio di polvere.**
- **Con guida e sistema di rientro controllato.**
- **Sfera di arresto integrata.**
- **Tubo flessibile in PU con elevata resistenza all'abrasione e raccordi pneumatici in acciaio, indicato per elevate velocità di flusso.**
- **Supporto a muro orientabile per installazione a parete e a soffitto.**

Avvolgitubi per acqua, ideale per liquidi. Tubo flessibile di colore blu.

Fornitura:

Incluso nipplo.

Nota:

Per attacchi dell'acqua vedi n. art. 080149 1/2.

Descrizione tecnica

Pressione massima di esercizio	16 bar
Colore corpo	blu
Lunghezza utile del tubo flessibile	15 m

Colore tubo flessibile	blu
Dispositivo automatico di avvolgimento SCS	sì
Materiale corpo	plastica
Ø Esterno tubo flessibile	13,5 mm
Ø Interno tubo flessibile	9,5 mm
Raccordo uscita	1/2 pollici
Materiale tubo flessibile	Poliuretano
Profondità corpo	190 mm
Altezza corpo	409 mm
Larghezza corpo	490 mm
Adatta per	Liquidi
Tipo di prodotto	Avvolgitubo

Accessori

Ricambi per avvolgitubi Modello 12	080081 12
Ricambi per avvolgitubi Modello 15	080081 15
Ricambi per avvolgitubi Modello 14	080081 14
Ricambi per avvolgitubi Modello 3	080081 3
Ricambi per avvolgitubi Modello 6	080081 6
Ricambi per avvolgitubi Modello 9	080081 9