

Garant**Avvolgicavi di sicurezza, Modello: 15****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	081198 15
GTIN	4062406284701
Classe articolo	01A

Descrizione**Esecuzione:**

Avvolgicavo con **dispositivo automatico di estrazione e avvolgimento guidato e dispositivo di arresto multiplo per giro. Alloggiamento di plastica** chiuso e resistente alla rottura. Con **protezione termica contro i sovraccarichi** e robusto cavo in neoprene H07RN-F con raccordo. Semplice montaggio a parete o a soffitto con **inclinazione di 180°**.

Funzione:

IP44: protezione contro gli spruzzi d'acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di corpi estranei con $\varnothing > 1$ mm; tuttavia, si consiglia di tenere lontani utensili e fili.

Uso:

Ergonomia migliorata grazie alla possibilità di lavorare senza trazione, nonché per assicurare l'ordine ed evitare i rischi di infortuni e lesioni creati da cavi sul pavimento.

Nota:

Per avvolgitubi a molla vedi da n. art. 080066 a 080079.

Descrizione tecnica

Lunghezza	496 mm
Larghezza	192 mm

Struttura del cavo	3G1,5
Lunghezza cavo	15 m
Altezza	401 mm
Potenza nominale srotolato	2400 W
Materiale del cavo	Gomma in neoprene
Classe del cavo	H07RN-F
Tensione nominale	250 V
Grado di protezione IP	IP 44
Alimentazione	Alimentazione di rete
Tipo di prodotto	Avvolgicavo

Accessori

Ricambi per avvolgitubi Modello 16	080081 16
Ricambi per avvolgitubi Modello 10	080081 10
Ricambi per avvolgitubi Modello 12	080081 12
Ricambi per avvolgitubi Modello 14	080081 14