

**Garant****Barra alesatrice in HMI con bloccaggio a vite, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 16/07mm**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261332 16/07
GTIN	4062406283575
Classe articolo	21T

## Descrizione tecnica

Misura inserto	7 mm
Larghezza del collo L <sub>4</sub>	14,5 mm
Inserto adatto	VC.. 0702..
Altezza di serraggio L <sub>2</sub>	15 mm
Spostamento centrale L <sub>3</sub>	11 mm
Codice ISO portautensile	E16M SVLCR/L07
Ø Preforatura minimo D <sub>min</sub>	19,5 mm
Lunghezza complessiva L	150 mm
Set di viti per inserti	269028 27
Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	55 mm
Angolo di regolazione κ	95 grado
Profondità utile T	5 mm
Ø Codolo D <sub>s</sub>	16 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	8×D

Materiale da taglio	HM
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

---

## Accessori

Set di viti per inserti Modello 27	269028 27
------------------------------------	-----------