

Garant

Barra alesatrice in HMI con bloccaggio a vite, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 12/07mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261332 12/07
GTIN	4062406283568
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva L	125 mm
Larghezza del collo L ₄	9 mm
Misura inserto	7 mm
Ø Preforatura minimo D _{min}	15,5 mm
Lunghezza della testina L ₁	40 mm
Altezza di serraggio L ₂	11 mm
Inserto adatto	VC.. 0702..
Set di viti per inserti	269028 27
Angolo di regolazione κ	95 grado
Spostamento centrale L ₃	9 mm
Codice ISO portautensile	E12K SVLCR/L07
Profondità utile T	6 mm
Ø Codolo D _s	12 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	8×D

Materiale da taglio	HM
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Set di viti per inserti Modello 27	269028 27
------------------------------------	-----------