

**Garant**

**Barra alesatrice in HMI con bloccaggio a vite, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 8/05mm**



## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261336 8/05
GTIN	4062406285524
Classe articolo	21T

## Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva L	80 mm
Ø Preforatura minimo $D_{min}$	10,2 mm
Misura inserto	5 mm
Codice ISO portautensile	E08F SVVCR/L05
Altezza di serraggio $L_2$	7,5 mm
Larghezza del collo $L_4$	6 mm
Inserto adatto	VC.. 0501..
Set di viti per inserti	269028 26
Spostamento centrale $L_3$	5,5 mm
Angolo di regolazione $\kappa$	72,5 grado
Lunghezza della testina $L_1$	26 mm
Profondità utile T	3,5 mm
Ø Codolo $D_s$	8 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	8xD

Materiale da taglio	HM
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

---

## Accessori

Set di viti per inserti Modello 26	269028 26
------------------------------------	-----------