

Garant

Barra alesatrice in HMI con bloccaggio a vite, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 16/07mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261336 16/07
GTIN	4062406285555
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Altezza di serraggio L ₂	15 mm
Lunghezza della testina L ₁	55 mm
Larghezza del collo L ₄	12,9 mm
Spostamento centrale L ₃	11 mm
Inserto adatto	VC.. 0702..
Lunghezza complessiva L	150 mm
Angolo di regolazione κ	72,5 grado
Misura inserto	7 mm
Set di viti per inserti	269028 27
Ø Preforatura minimo D _{min}	19,5 mm
Codice ISO portautensile	E16M SVVCR/L07
Profondità utile T	6 mm
Ø Codolo D _s	16 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	8×D

Materiale da taglio	HM
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Set di viti per inserti Modello 27	269028 27
------------------------------------	-----------