

Garant
Barra alesatrice in HMI con bloccaggio a vite, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 10/07mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261337 10/07
GTIN	4062406285579
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Ø Preforatura minimo D_{min}	12,5 mm
Lunghezza complessiva L	100 mm
Lunghezza della testina L_1	32 mm
Larghezza del collo L_4	6,8 mm
Spostamento centrale L_3	8 mm
Misura inserto	7 mm
Set di viti per inserti	269028 27
Altezza di serraggio L_2	9 mm
Codice ISO portautensile	E10H SVVCR/L07
Angolo di regolazione κ	72,5 grado
Inserto adatto	VC.. 0702..
Profondità utile T	6 mm
Ø Codolo D_s	10 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	8xD

Materiale da taglio	HM
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Set di viti per inserti Modello 27	269028 27
------------------------------------	-----------