

Garant

Barra alesatrice in HMI con bloccaggio a vite, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 12/07mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261342 12/07
GTIN	4062406285623
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Ø Preforatura minimo D_{min}	15,5 mm
Inserto adatto	VC.. 0702..
Set di viti per inserti	269028 27
Codice ISO portautensile	E12K SV95CR/L07
Larghezza del collo L_4	9 mm
Altezza di serraggio L_2	11 mm
Lunghezza complessiva L	125 mm
Lunghezza della testina L_1	40 mm
Misura inserto	7 mm
Angolo di regolazione κ	95 grado
Spostamento centrale L_3	9 mm
Profondità utile T	6 mm
Ø Codolo D_s	12 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	8×D

Materiale da taglio	HM
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Set di viti per inserti Modello 27	269028 27
------------------------------------	-----------