

Garant**Barra alesatrice in HMI con bloccaggio a vite, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 16/07mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	261337 16/07
GTIN	4062406285593
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Angolo di regolazione κ	72,5 grado
Larghezza del collo L_4	12,9 mm
Codice ISO portautensile	E16M SVVCR/L07
Lunghezza della testina L_1	55 mm
Altezza di serraggio L_2	15 mm
Lunghezza complessiva L	150 mm
Misura inserto	7 mm
Set di viti per inserti	269028 27
Inserto adatto	VC.. 0702..
Spostamento centrale L_3	11 mm
Ø Preforatura minimo D_{min}	19,5 mm
Profondità utile T	6 mm
Ø Codolo D_s	16 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	8xD

Materiale da taglio	HM
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Set di viti per inserti Modello 27	269028 27
------------------------------------	-----------