

**Garant****Barra alesatrice in HMI con bloccaggio a vite, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 16/07mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	261343 16/07
GTIN	4062406285678
Classe articolo	21T

**Descrizione tecnica**

Codice ISO portautensile	E16M SV95CR/L07
Larghezza del collo $L_4$	12,9 mm
Lunghezza della testina $L_1$	55 mm
Spostamento centrale $L_3$	11 mm
Misura inserto	7 mm
Lunghezza complessiva L	150 mm
Inserto adatto	VC.. 0702..
Angolo di regolazione $\kappa$	95 grado
Ø Preforatura minimo $D_{min}$	19,5 mm
Altezza di serraggio $L_2$	15 mm
Set di viti per inserti	269028 27
Profondità utile T	8 mm
Ø Codolo $D_s$	16 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	8xD

Materiale da taglio	HM
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

---

## Accessori

Set di viti per inserti Modello 27	269028 27
------------------------------------	-----------