

**Garant****Barra alesatrice in acciaio con bloccaggio a vite, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 10/07mm**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261356 10/07
GTIN	4062406285692
Classe articolo	21T

## Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva L	100 mm
Misura inserto	7 mm
Larghezza del collo L <sub>4</sub>	6,8 mm
Ø Preforatura minimo D <sub>min</sub>	12,5 mm
Codice ISO portautensile	A10H SVXCR/L07
Altezza di serraggio L <sub>2</sub>	9 mm
Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	22 mm
Set di viti per inserti	269028 27
Spostamento centrale L <sub>3</sub>	7 mm
Angolo di regolazione κ	113 grado
Inserto adatto	VC.. 0702..
Profondità utile T	3 mm
Ø Codolo D <sub>s</sub>	10 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	3×D

Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

---

## Accessori

Set di viti per inserti Modello 27	269028 27
------------------------------------	-----------