

**Garant****Barra alesatrice in acciaio con bloccaggio a vite, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 12/07mm**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261356 12/07
GTIN	4062406285708
Classe articolo	21T

## Descrizione tecnica

Sporgenza totale $L_1$	36 mm
Ø Preforatura minimo $D_{min}$	15,5 mm
Spostamento centrale $L_3$	9 mm
Misura inserto	7 mm
Inserto adatto	VC.. 0702..
Codice ISO portautensile	A12K SVXCR/L07
Set di viti per inserti	269028 27
Altezza di serraggio $L_2$	11 mm
Angolo di regolazione $\kappa$	113 grado
Lunghezza complessiva L	125 mm
Profondità utile T	3 mm
Ø Codolo $D_s$	12 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	3×D
Passaggio interno per LR	sì

Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

---

## Accessori

Set di viti per inserti Modello 27	269028 27
------------------------------------	-----------