

**Garant**

**Barra alesatrice in acciaio con bloccaggio a vite, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 16/07mm**



## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261356 16/07
GTIN	4062406285715
Classe articolo	21T

## Descrizione tecnica

Sporgenza totale $L_1$	48 mm
Spostamento centrale $L_3$	11 mm
Altezza di serraggio $L_2$	15 mm
Ø Preforatura minimo $D_{min}$	19,5 mm
Codice ISO portautensile	A16M SVXCR/L07
Lunghezza complessiva $L$	150 mm
Misura inserto	7 mm
Angolo di regolazione $\kappa$	113 grado
Set di viti per inserti	269028 27
Inserto adatto	VC.. 0702..
Profondità utile $T$	3 mm
Ø Codolo $D_s$	16 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	3×D
Passaggio interno per LR	sì

Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

---

## Accessori

Set di viti per inserti Modello 27	269028 27
------------------------------------	-----------