

Garant**Barra alesatrice in acciaio con bloccaggio a vite, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 8/05mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	261356 8/05
GTIN	4062406285685
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Larghezza del collo L_4	6 mm
Lunghezza della testina L_1	15 mm
Altezza di serraggio L_2	7,5 mm
Lunghezza complessiva L	80 mm
Set di viti per inserti	269028 26
Codice ISO portautensile	A08F SVXCR/L05
Ø Preforatura minimo D_{min}	9,2 mm
Misura inserto	5 mm
Angolo di regolazione κ	113 grado
Inserto adatto	VC.. 0501..
Spostamento centrale L_3	5 mm
Profondità utile T	3 mm
Ø Codolo D_s	8 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	3×D

Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Set di viti per inserti Modello 26	269028 26
------------------------------------	-----------