

**Garant**

**Barra alesatrice in acciaio con bloccaggio a vite, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 10/07mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	261357 10/07
GTIN	4062406285739
Classe articolo	21T

**Descrizione tecnica**

Lunghezza della testina $L_1$	22 mm
Ø Preforatura minimo $D_{min}$	12,5 mm
Set di viti per inserti	269028 27
Larghezza del collo $L_4$	6,8 mm
Angolo di regolazione $\kappa$	113 grado
Lunghezza complessiva $L$	100 mm
Codice ISO portautensile	A10H SVXCR/L07
Spostamento centrale $L_3$	7 mm
Inserto adatto	VC.. 0702..
Altezza di serraggio $L_2$	9 mm
Misura inserto	7 mm
Profondità utile $T$	3 mm
Ø Codolo $D_s$	10 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	3×D

Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

---

## Accessori

Set di viti per inserti Modello 27	269028 27
------------------------------------	-----------