

Garant**Barra alesatrice in acciaio con bloccaggio a vite, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 12/07mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261357 12/07
GTIN	4062406285746
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva L	125 mm
Set di viti per inserti	269028 27
Codice ISO portautensile	A12K SVXCR/L07
Altezza di serraggio L ₂	11 mm
Ø Preforatura minimo D _{min}	15,5 mm
Sporgenza totale L ₁	36 mm
Misura inserto	7 mm
Inserto adatto	VC.. 0702..
Angolo di regolazione κ	113 grado
Spostamento centrale L ₃	9 mm
Profondità utile T	3 mm
Ø Codolo D _s	12 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	3×D
Passaggio interno per LR	sì

Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Set di viti per inserti Modello 27	269028 27
------------------------------------	-----------