

**Garant**

**Barra alesatrice in acciaio con bloccaggio a vite, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 16/07mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	261357 16/07
GTIN	4062406285753
Classe articolo	21T

**Descrizione tecnica**

Lunghezza complessiva L	150 mm
Inserto adatto	VC.. 0702..
Codice ISO portautensile	A16M SVXCR/L07
Sporgenza totale L <sub>1</sub>	48 mm
Spostamento centrale L <sub>3</sub>	11 mm
Ø Preforatura minimo D <sub>min</sub>	19,5 mm
Misura inserto	7 mm
Angolo di regolazione κ	113 grado
Set di viti per inserti	269028 27
Altezza di serraggio L <sub>2</sub>	15 mm
Profondità utile T	3 mm
Ø Codolo D <sub>s</sub>	16 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	3×D
Passaggio interno per LR	sì

Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

---

## Accessori

Set di viti per inserti Modello 27	269028 27
------------------------------------	-----------