

Garant**Barra alesatrice in acciaio con bloccaggio a vite, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 8/05mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	261357 8/05
GTIN	4062406285722
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva L	80 mm
Angolo di regolazione κ	113 grado
Lunghezza della testina L ₁	15 mm
Codice ISO portautensile	A08F SVXCR/L05
Inserto adatto	VC.. 0501..
Spostamento centrale L ₃	5 mm
Ø Preforatura minimo D _{min}	9,2 mm
Set di viti per inserti	269028 26
Misura inserto	5 mm
Altezza di serraggio L ₂	7,5 mm
Larghezza del collo L ₄	6 mm
Profondità utile T	3 mm
Ø Codolo D _s	8 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	3×D

Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Set di viti per inserti Modello 26	269028 26
------------------------------------	-----------