

**Garant**

**Barra alesatrice in HMI con bloccaggio a vite, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 10/07mm**



## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261368 10/07
GTIN	4062406285777
Classe articolo	21T

## Descrizione tecnica

Angolo di regolazione $\kappa$	113 grado
Inserto adatto	VC.. 0702..
Codice ISO portautensile	E10H SVXCR/L07
Ø Preforatura minimo $D_{min}$	12,5 mm
Spostamento centrale $L_3$	7 mm
Misura inserto	7 mm
Altezza di serraggio $L_2$	9 mm
Larghezza del collo $L_4$	6,8 mm
Set di viti per inserti	269028 27
Lunghezza complessiva L	100 mm
Lunghezza della testina $L_1$	32 mm
Profondità utile T	3 mm
Ø Codolo $D_s$	10 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	8xD

Materiale da taglio	HM
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

---

## Accessori

Set di viti per inserti Modello 27	269028 27
------------------------------------	-----------