

Garant**Barra alesatrice in HMI con bloccaggio a vite, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 10/07mm****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 261369 10/07 |
| GTIN | 4062406285814 |
| Classe articolo | 21T |

Descrizione tecnica

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Misura inserto | 7 mm |
| Angolo di regolazione κ | 113 grado |
| Codice ISO portautensile | E10H SVXCR/L07 |
| Inserto adatto | VC.. 0702.. |
| Lunghezza della testina L_1 | 32 mm |
| Spostamento centrale L_3 | 7 mm |
| Larghezza del collo L_4 | 6,8 mm |
| Altezza di serraggio L_2 | 9 mm |
| Lunghezza complessiva L | 100 mm |
| Set di viti per inserti | 269028 27 |
| Ø Preforatura minimo D_{min} | 12,5 mm |
| Profondità utile T | 3 mm |
| Ø Codolo D_s | 10 mm |
| Norma | Norma interna |
| Tipo di impiego | sinistra |
| Profondità interna fino a | 8xD |

| | |
|--------------------------|------------------------------|
| Materiale da taglio | HM |
| Passaggio interno per LR | sì |
| Applicazione | Tornitura cilindrica interna |
| Tipo di prodotto | Barra alesatrice |

Accessori

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Set di viti per inserti Modello 27 | 269028 27 |
|------------------------------------|-----------|