

**Garant****Barra alesatrice in HMI con bloccaggio a vite, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 12/07mm**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261368 12/07
GTIN	4062406285784
Classe articolo	21T

## Descrizione tecnica

Angolo di regolazione $\kappa$	113 grado
Lunghezza della testina $L_1$	40 mm
Lunghezza complessiva $L$	125 mm
Spostamento centrale $L_3$	9 mm
Altezza di serraggio $L_2$	11 mm
Codice ISO portautensile	E12K SVXCR/L07
Misura inserto	7 mm
Ø Preforatura minimo $D_{\min}$	15,5 mm
Inserto adatto	VC.. 0702..
Set di viti per inserti	269028 27
Sporgenza totale $L_1$	96 mm
Profondità utile $T$	3 mm
Ø Codolo $D_s$	12 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	8xD

Materiale da taglio	HM
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

---

## Accessori

Set di viti per inserti Modello 27	269028 27
------------------------------------	-----------