



Cricchetto telescopico con dentatura fine, 1/2 pollice, estraibile in continuo, Modello: 1/2



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	640291 1/2
GTIN	4000896233076
Classe articolo	630

Descrizione

Esecuzione:

La selezione del materiale e i processi di forgiatura speciale garantiscono un funzionamento ottimale e una lunga durata.

Bloccaggio mediante anello di fissaggio. Con levetta di conversione per azionamento orario e antiorario.

Estraibile in continuo per una lunghezza da 414 a 614 mm. Cricchetto reversibile con dentatura fine e 90 denti. Coppia massima consentita: 1000 Nm.

Norma:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 12,5** mit federnder Kugel.

Per :

Chiavi a bussola manuali.

Quadro di manovra maschio: 1/2 pollici

Numero di denti: 90

Descrizione tecnica

Quadro di manovra maschio	1/2 pollici
Lunghezza complessiva	414 - 614 mm
Numero di denti	90
estraibile in continuo	sì
Tipo di prodotto	Cricco

