



Levigatrice roto-orbitale ad aria compressa, Modello: X31V



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	079656 X31V
GTIN	616026002920
Classe articolo	03R

Descrizione

Esecuzione:

Potente levigatrice roto-orbitale con platorello in uretano con chiusura a strappo. **Utilizzo pratico** grazie all'alloggiamento in materiale composito che presenta un peso ridotto e una superficie ergonomica. Azionamento ad aria compressa **robusto, silenzioso e senza vibrazioni** con cilindro in acciaio; bassa rumorosità.

Levigatrice roto-orbitale Dynorbital-Spirit (152 mm) per aspirazione centrale. Mini-levigatrice roto-orbitale Dynorbital® della serie Extreme (76 mm).

Fornitura:

Incl nippli.

Nota:

Per le mole abrasive per levigatrici vedere n. art. 567775 oppure 567901.

Platorelli in gomma con chiusura a strappo DynaMaze per n. art. 079655 e 079656 Dim. X61V e 58436 al n. art. 567872 Dim. 150.

Descrizione tecnica

Peso	0,7 kg
Fabbisogno massimo d'aria	538 l/min
Tipo di aspirazione	Esterno
Ø Platorello	76 mm
Denominazione originale prodotto	MiniExtreme 76 mm

Rumorosità	75 dB(A)
Vibrazione massima a norma EN	8,78 m/s ²
Numero massimo giri	12000 min ⁻¹
Corsa	5 mm
Tipo di prodotto	Levigatrici roto-orbitali

Accessori

Disco di carta abrasiva (A)Fori 6x + 1 Grana 400	567775 400
Disco di carta abrasiva (A)Fori 6x + 1 Grana 180	567775 180
Disco di carta abrasiva (A)Fori 6x + 1 Grana 600	567775 600
Disco di carta abrasiva (A)Fori 6x + 1 Grana 800	567775 800
Disco di carta abrasiva (A)Fori 6x + 1 Grana 240	567775 240
Disco di carta abrasiva (A)Fori 6x + 1 Grana 320	567775 320
Disco di carta abrasiva (A)Fori 6x + 1 Grana 40	567775 40
Disco di carta abrasiva (A)Fori 6x + 1 Grana 60	567775 60
Disco di carta abrasiva (A)Fori 6x + 1 Grana 80	567775 80
Disco di carta abrasiva (A)Fori 6x + 1 Grana 120	567775 120