

**Garant****Portautensili per frese modulari filettate, SK 30, Filettatura M × Lunghezza L1: M10X25****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 301316 M10X25 |
| GTIN            | 4062406286057 |
| Classe articolo | 31A           |

**Descrizione****Esecuzione:**

Forma conica.

**Uso:**

Per l'alloggiamento di frese modulari filettate.

**Accessori speciali:**

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiavi di serraggio AB n. art. 308820 – 308835.

Strategia di truciolatura: HSC

Sporgenza totale Dim. A: 44 mm

Ø Foro D<sub>1</sub> tolleranza IT6: 10,5 mmØ D<sub>2</sub>: 18 mm

Ø Esterno D: 20 mm

Lunghezza utile L<sub>1</sub>: 25 mmL<sub>2</sub>: 5 mm**Descrizione tecnica**

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Filettatura M                        | M10×25  |
| Ø Esterno D                          | 20 mm   |
| Ø Foro D <sub>1</sub> tolleranza IT6 | 10,5 mm |
| Sporgenza totale Dim. A              | 44 mm   |

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Lunghezza utile L <sub>1</sub>             | 25 mm                             |
| L <sub>2</sub>                             | 5 mm                              |
| Ø D <sub>2</sub>                           | 18 mm                             |
| Adattatore                                 | SK 30                             |
| Norma attacco                              | ISO 7388-1                        |
| Forma                                      | ADB                               |
| Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min <sup>-1</sup> |
| Precisione della concentricità radiale     | ≤ 3 µm                            |
| Strategia di truciatura                    | HSC                               |
| Tipo di prodotto                           | Attacco per frese modulari        |