

Garant
Barra alesatrice in HMI con bloccaggio a vite, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 8/05mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261342 8/05
GTIN	4062406285852
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Misura inserto	5 mm
Larghezza del collo L ₄	6 mm
Inserto adatto	VC.. 0501..
Altezza di serraggio L ₂	7,5 mm
Lunghezza della testina L ₁	26 mm
Ø Preforatura minimo D _{min}	9,2 mm
Lunghezza complessiva L	80 mm
Angolo di regolazione κ	95 grado
Set di viti per inserti	269028 26
Codice ISO portautensile	E08F SV95CR/L05
Spostamento centrale L ₃	5 mm
Profondità utile T	3 mm
Ø Codolo D _s	8 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	8×D

Materiale da taglio	HM
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Set di viti per inserti Modello 26	269028 26
------------------------------------	-----------