

Garant

Barra alesatrice in HMI con bloccaggio a vite, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 8/05mm



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 261337 8/05 |
| GTIN | 4062406285845 |
| Classe articolo | 21T |

Descrizione tecnica

| | |
|--|----------------|
| Codice ISO portautensile | E08F SVVCR/L05 |
| Altezza di serraggio L ₂ | 7,5 mm |
| Ø Preforatura minimo D _{min} | 10,2 mm |
| Inserto adatto | VC.. 0501.. |
| Larghezza del collo L ₄ | 6 mm |
| Lunghezza complessiva L | 80 mm |
| Set di viti per inserti | 269028 26 |
| Angolo di regolazione κ | 72,5 grado |
| Spostamento centrale L ₃ | 5,5 mm |
| Lunghezza della testina L ₁ | 26 mm |
| Misura inserto | 5 mm |
| Profondità utile T | 3,5 mm |
| Ø Codolo D _s | 8 mm |
| Norma | Norma interna |
| Tipo di impiego | sinistra |
| Profondità interna fino a | 8×D |

| | |
|--------------------------|------------------------------|
| Materiale da taglio | HM |
| Passaggio interno per LR | sì |
| Applicazione | Tornitura cilindrica interna |
| Tipo di prodotto | Barra alesatrice |

Accessori

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Set di viti per inserti Modello 26 | 269028 26 |
|------------------------------------|-----------|